


MultiDuster Maxi

Hygienisk rengöring av svåråtkomliga områden.



Produktbeskrivning:

MultiDuster är en tunn och smidig interiör- och elementmopp. r-MicroPlus moppen är tillverkad av den nya generationens supermikrofibrer. I den skurna mikrofibernytan finns ett unikt bikupe-mönster i 3D och borstfibrer som drar åt sig damm och smuts.

Mikrofibern är tillverkad av 94% polyester/6% polypropylen, och upp till 70% av materialet kommer från återvunnen plast. Baksida av polypropylen. Det ledade stativet är tillverkat av polypropenen med handtag av polyoximetylen.

Testad för att klara av upp till 1000 tvättcykler och har tilldelats Svanen (licens 4083 0006), vilket säkerställer att den uppfyller stränga miljö-, kvalitets- och hälsostandarder.

Användningsområde:

MultiDuster är utvecklad för att enkelt klara av rengöring av svårtillgängliga ytor, t.ex. trånga passager mellan och bakom element och högt placerade ytor såsom lampor och bokhyllor, på ett ergonomiskt och hygieniskt sätt.

Nya MultiDuster Stativet är ledat och böjs till valfri form: U-form rengör luftrör och lamparmaturer hela vägen runt – inte bara ovanpå. Vinklad i 90° kommer du enkelt åt ovanpå eller under bokhyllor och skåp. Lämna den rak och du kommer åt i minsta skrymslen och vrår. Stativet stannar i samma läge under användning, och när du är klar kan den rätas ut igen i rak position.

För rengöring av höga bokhyllor och lamparmaturer, kan handtaget enkelt förlängas med ett teleskopskaft.

MultiDuster kan användas på de flesta områden, även där det ställs höga krav på hygien.

Kundfördelar:

- ✓ Lätt att komma åt att rengöra på svåråtkomliga ytor.
- ✓ Lätt att byta form på stativet - böj i de olika lederna.
- ✓ Stabil - håller formen under arbete - även under press.
- ✓ Hygienisk - lätt att rengöra stativet.
- ✓ Passar till teleskopskaft - kan rengöra upp till 5 meter.
- ✓ r-MicroPlusmopp - kortklippt/skuren mikrofiber mopp för universell rengöring.
- ✓ Hållbar: klarar upp till 1.000 tvättar. Mikrofibererna innehåller upp till 70 % återvunnet material.

Användningsguide:

MultiDuster har en unik mekanism och kan böjas till i valfri form.

1. Ta tag på båda sidorna om önskad led och böj till valfri form. Stativet kan även böjas när moppen är på plats.
2. Sätt på moppen på stativet.
3. För MultiDustern över området som ska rengöras. Lägg på extra tryck på handtaget när det behövs, detta utan att stativet tappar sin form.
4. Efter användning, böj tillbaka till rak position för minimal förvaring.
5. Ta hand om dina redskap – rengör även stativet regelbundet.

Artikelnummer	Produkt	Storlek	St/fp	Fp/krt	Ersätter
151612	MultiDuster Maxi stativ	66	1	10	114475
171661	MultiDuster Maxi r-MicroPlus mopp (CC)	50	1	20	151719